


FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Obj.č.: 2304018


Vyobrazení ukazuje variantu FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304018>

Modul D-SUB, standard 1:1, s pružinovými svorkami a zásuvkou D-SUB s kontaktními kolíky, počet pólů 37



Údaje

EAN	 4 017918 943981
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00077 kg
Informace v katalogu	Strana 308 (IF-2011)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
	1,5 A (při rovnoměrném zatížení všech větví)
Počet pólů	37

Šířka	101,3 mm
Výška	77 mm
Hloubka	52 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Počet pólů	38
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	7 mm

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Způsob připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet pólů	37

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926221	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926234	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926247	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926250	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926263	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926276	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m


2926289	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302191	CABLE-D37SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302214	CABLE-D37SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302227	CABLE-D37SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302230	CABLE-D37SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302243	CABLE-D37SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302256	CABLE-D37SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 37pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Obecně

2900907	CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/...	Stíněný kabel s 37pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 37 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-------------------------------	---

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.