


FLKM 20

Obj.č.: 2281047


Vyobrazení ukazuje 40-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem pro plochý kabel, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, zásuvka s kolíkovými kontakty, s krátkými nebo dlouhými zámkovými vodičky, počet pólů 20



Údaje

EAN	 4 017918 054496
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00129 kg
Informace v katalogu	Strana 242 (IF-2007)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	20

Šířka	56,3 mm
Výška	77 mm
Hloubka	58,5 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 10,0 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.