


# DFLK-D50 SUB/S

Obj.č.: 2291286


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2291286>

Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi výměnnými šroubovými svorkami a miniaturní lištou s trny D-Sub (počet pólů 50). K dispozici není zvláštní snímač hmoty.

## Údaje

EAN	 4 017918 058333
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,14653 kg
Informace v katalogu	Strana 537 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
08.05.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Maximální součtový proud všech větví	50 A
Počet pólů	50
Šířka	39 mm

Výška	143,4 mm
Hloubka	33 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů ČSN EN 50178 Základní izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet pólů	50

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926292	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926302	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926315	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926328	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926331	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926344	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926357	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m


2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m


**Obecně**

2900908	CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 50pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	---

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku





**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.