


FLKMS-D25 SUB/S (1-25)

Obj.č.: 2294322


Vyobrazení ukazuje variantu FLKMS-D37 SUB/S (1-37)


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294322>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub s kolíkovými kontakty, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 25



Údaje

EAN	 4 017918 132705
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1747 kg
Informace v katalogu	Strana 249 (IF-2007)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
31.05.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Počet pólů	25
Šířka	67,5 mm

Výška	77 mm
Hloubka	72 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m


2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 25pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Obecně

2900906	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 25pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 25 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	---

Výkres/schéma

Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.