


DFLK 50

Obj.č.: 2280284


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280284>

Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi šroubovými svorkami a IDC / FLK lištou s trny (2,54 mm, počet pólů 50).

Údaje	
EAN	 4 017918 054397
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1554 kg
Informace v katalogu	Strana 530 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.05.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Maximální součtový proud všech větví	50 A ($T_U = 50\text{ °C}$)
Počet pólů	50

Šířka	39 mm
Výška	143,4 mm
Hloubka	49 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů ČSN EN 50178 Základní izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV
Izolační pevnost	63 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	50

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:




Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5 m

2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.