Výtah z online katalogu

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU

Obj.č.:: 1404760



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404760

Montážní rám RJ45, IP67, zajištění Push-Pull, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez upevňovacích šroubů, plast, kontaktní vložka RJ45, 8pólová, stíněná, zásuvka na zásuvku, CAT5e, systéme Freenet

Údaje	
EAN	4 046356 320849
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0198 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 02.10.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	8
stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 500
Barva	černá

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-10 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA-GF
Materiál držák kontaktu	Termoplast
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Zlato přes nikl
Materiál těsnění	NBR
	NBR
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Počet pólů	8
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Jmenovitý proud	1 A
Kategorie přepětí	I
Stupeň znečištění	1

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	50 V
Zatěžovací rázové napětí	≥ 1 kV
Jmenovitý proud	1 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Montážní rám Push-Pull, systém Freenet, IP67




Montážní otvor



RJ45 zásuvková vložka, systém Freenet

Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.