


# FLKMS 50

Obj.č.: 2281597


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281597>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem pro plochý kabel, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, zásuvka s kolíkovými kontakty, s krátkými nebo dlouhými zámkovými vodičky, počet pólů 50



Údaje	
EAN	 4 017918 054847
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00257 kg
Informace v katalogu	Strana 243 (IF-2007)

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
31.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	50

Šířka	101,5 mm
Výška	77 mm
Hloubka	72 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m

2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.