


DFLK-D15 SUB/B

Obj.č.: 2280307


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280307>

Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi šroubovými svorkami a miniaturním zdířkovým konektorem D-Sub (počet pólů 15). K dispozici je zvláštní snímač hmoty.

Údaje

EAN	 4 017918 054410
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00064 kg
Informace v katalogu	Strana 537 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Maximální součtový proud všech větví	37,5 A
Počet pólů	15
Šířka	39 mm

Výška	58,4 mm
Hloubka	33 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů ČSN EN 50178
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	15

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926438	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926441	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926454	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926467	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926470	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926483	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926496	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m


2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m


Obecně

2900910	CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	--

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.