


FLKMS-D50 SUB/S

Obj.č.: 2281746


Vyobrazení ukazuje variantu FLKMS-D37 SUB/S (1-37)


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281746>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub s kolíkovými kontakty, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 50



Údaje

| | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 017918 054991 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,2637 kg |
| Informace v katalogu | Strana 249 (IF-2007) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--|-------------|
| Jmenovité napětí U_N | 125 V AC/DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 2 A |
| Počet pólů | 50 |
| Šířka | 101,5 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 72 mm |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Zkušební napětí | 800 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Montážní poloha | libovolně |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| | ČSN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |

Parametry připojení přípojka 1

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Označení přípojky | Připojení desky plošných spojů |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

| Příslušenství | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Informace | Popis | Popis výrobku |
| Kabel / vodič | | |
| 2302421 | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní |
| 2926292 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m |
| 2926302 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m |
| 2926315 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m |
| 2926328 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m |
| 2926331 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m |
| 2926344 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m |
| 2926357 | CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m |
| 2302269 | CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m |
| 2302272 | CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m |
| 2302285 | CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m |
| 2302298 | CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m |
| 2302308 | CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 2302311 | CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m |
| 2302324 | CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m |
| Obecně | | |
| 2900908 | CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25- S/... | Stíněný kabel s 50pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní |

Výkres/schéma

Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.