


# DFLK-D15 SUB/S

Obj.č.: 2280297


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280297>

Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi šroubovými svorkami a miniaturní lištou s trny D-Sub (počet pólů 15). K dispozici je zvláštní snímač hmoty.

## Údaje

EAN	 4 017918 054403
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00064 kg
Informace v katalogu	Strana 537 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
31.03.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Maximální součtový proud všech větví	37,5 A
Počet pólů	15
Šířka	39 mm

Výška	58,4 mm
Hloubka	33 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů ČSN EN 50178
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet pólů	15

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926085	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926098	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926108	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926111	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926124	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926137	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926140	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m


2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m


#### Obecně

2900905	CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 15pólovým zdiřkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	---

#### Výkres/schéma

Výkres v měřítku





**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.