


# MCV 1,5/15-G-3,5

Obj.č.: 1843732

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1843732>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 15, Měřítka rastru: 3,5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 112882 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,00196 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 226 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |              |
|----------------|--------------|
| Délka          | 7,25 mm      |
| Měřítka rastru | 3,5 mm       |
| Rozměr a       | 49 mm        |
| Počet pólů     | 15           |
| rozměry kolíku | 0,8 x 0,8 mm |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,2 mm |
|--------------------------|--------|

#### Technická data

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Rodina výrobků                     | MCV 1,5/...-G |
| skupina izolačního materiálu       | IIIa          |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 2,5 kV        |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 2,5 kV        |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 2,5 kV        |
| jmenovité napětí (III/2)           | 160 V         |
| jmenovité napětí (II/2)            | 250 V         |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE        |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 8 A           |
| Jmenovité napětí $U_N$             | 160 V         |
| Zatěžovací proud maximální         | 8 A           |
| Izolační materiál                  | PBT           |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0            |
| Barva                              | zelená        |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V         |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 8 A           |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V         |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 8 A           |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace                 | Popis                   | Popis výrobku                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b>            |                         |                                                                                                                                             |
| 1051993                   | B-STIFT                 | Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm          |
| 0804073                   | SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-99, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm |
| 0805030                   | SK 3,5/2,8:SO           | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm                                                                    |
| 0803883                   | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT  | Označovací karty, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení                       |
| <b>Zástrčka / adaptér</b> |                         |                                                                                                                                             |
| 1734634                   | CP-MSTB                 | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu                |

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.