


## UM 45-FLK26/ZFKDS

Obj.č.: 2293556


Vyobrazení ukazuje 20-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293556>

Modul VARIOFACE, s pružinovými svorkami a konektorem pro plochý kabel, k montáži na NS 35/7,5; počet pólů 26



### Údaje

EAN	 4 017918 120450
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,07608 kg
Informace v katalogu	Strana 303 (IF-2011)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
14.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	26

Šířka	90 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	8 mm

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Připojení plochého páskového kabelu
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	26

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2299385	FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299398	FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2299408	FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2299424	FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2299437	FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2299440	FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2299453	FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299466	FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní
<b>Nářadí</b>		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

## Výkres/schéma

### Schéma zapojení

---



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.