


# VIP-2/SC/D15SUB/F


Obj.č.: 2315175


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315175>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a zdiřkovým konektorem D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 15



## Údaje

EAN	 4 046356 313339
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,09 kg
Informace v katalogu	Strana 532 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
22.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2 A
Počet pólů	15
Šířka	45 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	45,1 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

**Parametry připojení přípojka 2**

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	15

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m
2305606	CABLE-D15SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 15pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 1m
2305619	CABLE-D15SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 15pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 2m
2305622	CABLE-D15SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s oboustrannou 15pólovou D-Sub kolíkovou lištou; délka kabelu 3m
<b>Obecně</b>		
5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
<b>Značení</b>		
0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm

0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.