


UM 45-D50SUB/B

Obj.č.: 2962764


Vyobrazení ukazuje variantu UM 45-D37SUB/S


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962764>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub, k montáži na NS 35/7,5; počet pólů 50 (bez průběžného popisu)



Údaje

EAN	 4 017918 087425
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,1795 kg
Informace v katalogu	Strana 250 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
	1,5 A (při rovnoměrném zatížení všech větví)
Počet pólů	50

Šířka	156 mm
Výška	45 mm
Hloubka	42 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	EN 60664
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926645	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926658	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926661	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926674	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926687	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926690	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926700	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m


2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 50pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Obecně

2900913	CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 50pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 50 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	--

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.