


# VIP-3/SC/FLK26

Obj.č.: 2315052


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315052>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 26



Údaje	
EAN	 4 046356 312882
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,145 kg
Informace v katalogu	Strana 525 (CAT-7-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
22.11.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí $U_N$	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	26
Šířka	57,1 mm

Výška	69 mm
Hloubka	62 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

**Parametry připojení přípojka 2**

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	26

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cUL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2299385	FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299398	FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2299408	FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2299411	FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m
2299424	FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2299437	FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2299440	FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2299453	FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299466	FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 26pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestiněný, délka kabelu variabilní
2318693	VIP-CAB-FLK26-0,14/...	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: variabilní
2318622	VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 0,5 m
2318635	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1 m
2318648	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1,5 m

2318651	VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 2 m
2318664	VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 3 m
2318677	VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 4 m
2318680	VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 26pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 6 m

**Obecně**


5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
---------	-------------	---

**Značení**

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

**Výkres/schéma**

## Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.