

VIP-3/SC/FLK34


Obj.č.: 2315065


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315065>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 34



Údaje

EAN	 4 046356 313285
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1715 kg
Informace v katalogu	Strana 525 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	34
Šířka	67,3 mm

Výška	69 mm
Hloubka	62 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	34

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cUL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m
2318774	VIP-CAB-FLK34-0,14/...	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: variabilní
2318703	VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 0,5 m
2318716	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1 m
2318729	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1,5 m
2318732	VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 2 m

2318745	VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 3 m
2318758	VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 4 m
2318761	VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 34pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 6 m

Obecně


5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
---------	-------------	---

Značení

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.