

UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q

Obj.č.: 2959586


Vyobrazení ukazuje variantu UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959586>

VARIOFACE SLIM-LINE, šroubové svorky a zásuvka D-Sub, k montáži napříč na NS 35/7,5; počet pólů 15



Údaje

EAN	 4 017918 086237
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,11016 kg
Informace v katalogu	Strana 536 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
	1,5 A (při rovnoměrném zatížení všech větví)
Počet pólů	15

Šířka	25 mm
Výška	147 mm
Hloubka	45 mm
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-10 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (v částech)
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	15

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2926438	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926441	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m
2926454	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926467	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926470	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926483	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m


2926496	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Obecně

2900910	CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/...	Stíněný kabel s 15pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-------------------------------	--

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.