


UM 45-FLK10

Obj.č.: 2962544


Obrázek ukazuje 34pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962544>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem plochého páskového kabelu, k montáži na NS 35/7,5; počet pólů 10



Údaje

EAN	 4 017918 087210
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0724 kg
Informace v katalogu	Strana 244 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
14.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	10

Šířka	54 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
zkušební napětí vstup/výstup	500 V AC
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	EN 60664
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2299204	FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299217	FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2299220	FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2299233	FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m
2299246	FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2299259	FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2299262	FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2299275	FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299288	FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 10pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.