


FLKMS 40

Obj.č.: 2281584

Vyobrazení ukazuje 50-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281584>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem pro plochý kabel, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, zásuvka s kolíkovými kontakty, s krátkými nebo dlouhými zámkovými vodičky, počet pólů 40



Údaje	
EAN	 4 017918 054830
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,16909 kg
Informace v katalogu	Strana 243 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.03.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	40

Šířka	79 mm
Výška	77 mm
Hloubka	72 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 2 m
2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 40pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. použitelné pro Siemens SIMATIC® S5-95U a 100U (32 x digitální IN/OUT), délka kabelu: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.