


# UM 45-FLK34

Obj.č.: 2962599



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962599>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem plochého páskového kabelu, k montáži na NS 35/7,5; počet pólů 34



## Údaje

EAN	 4 017918 087265
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,08517 kg
Informace v katalogu	Strana 244 (IF-2007)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	25 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	34

Šířka	110 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
zkušební napětí vstup/výstup	500 V AC
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	DIN VDE 0110
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 34pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.