

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>SVENSKA</b>	<b>17-20</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>21-24</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>25-28</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>29-32</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>33-36</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>37-40</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>41-44</b>
--------------------	--------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>45-48</b>
-------------------	--------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>49-52</b>
-----------------	--------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>53-56</b>
------------------	--------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>57-61</b>
----------------	--------------

# HAIR DRYER HD 2509

---

## Bezpečnost

Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s vodou nebo s mokřýma rukama.



- Přístroj nesmí být ponořen do vody. Ani při čištění nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ve vaně, umyvadle nebo v jiných nádržích a nádobách.
- Pokud budete používat výrobek v koupelně, pamatujte, že musíte po použití přístroje odpojit přívodní kabel. Blízkost vody představuje nebezpečí i pro vypnutý přístroj.
- Pokud jím již není přístroj vybaven, doporučujeme jako další ochranu instalovat v koupelnovém okruhu chrániče proti svodovému proudu (RCD) s dimenzovaným spouštěcím proudem, který není větší než 30 mA. Zeptejte se svého instalatéra.
- Spuštěný přístroj nikdy neodkládejte na měkké polštáře nebo deky.
- Během používání přístroje nezakrývejte otvory pro sání a vyfukování vzduchu.
- Přístroj je vybaven pojistkou proti přehřívání.
- Po použití vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel.
- Přístroj nesmíte zapínat, je-li poškozen nebo pokud je viditelně poškozen napájecí kabel.
- Pokud došlo k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobná kvalifikovaná osoba. Zabráníte tak vzniku nebezpečí a rizik.

# HAIR DRYER HD 2509

---

- Chraňte přístroj před dětmi.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostateku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Přístroj nesmíte otevírat. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornými zásahy.

## Zvláštnosti

Tento přístroj lze používat na celém světě. Síťové napájení lze přepínat mezi 115-120 V~ a 230-240 V~.

### Pozor

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda se údaj na měničích napětí shoduje s napětím místní sítě.

Nesprávné nastavení přepínače napětí může způsobit přehřívání přístroje.

## Nastavení

Přístroj má následující možnosti nastavení:

### Stupně výkonu ventilátoru, teplotní stupně **B**

- **0**: vyp
- **I**: jemný proud vzduchu, teplota zhruba 70 °C
- **II**: silný proud vzduchu, teplota zhruba 80 °C

### Přepínání napětí **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

# HAIR DRYER HD 2509

---

## Použití

- 1 Vlasy po umytí dobře vytřete ručníkem.
- 2 Rukojeť Soft Touch **D** vyklopte.
- 3 Případně nastavte přepínačem **C** správné napětí v síti, přepínač lze přepnout například pomocí mince.
- 4 Zapojte zástrčku síťového kabelu **A** do zásuvky.
- 5 Přístroj zapněte vypínačem **B** a nastavte požadovaný stupeň ventilátoru a teplotní stupeň (I nebo II).
- 6 Nástavec **E** zaměřte požadovaným směrem.
- 7 Po použití přístroj vypněte vypínačem **B** a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu **A** ze zásuvky.

## Pozor

- Kabel nikdy neomotávejte kolem přístroje, to by mohlo způsobit poškození. Před každým použitím zkontrolujte přístroj a napájecí kabel, zda nejeví známky poškození.

## Čištění a údržba

Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody.

K čištění přístroje používejte měkkou a suchou utěrku. Nezapomínejte čas od času očistit sací mřížku **F** měkkým štětcem od prachu a vlasů.

# HAIR DRYER HD 2509

---

## Upozornění k ochraně životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z jakostních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Výrobek proto nesmí být po uplynutí své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Na tuto skutečnost upozorňuje následující symbol. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.

Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy.

Recyklací použitých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

## Technické parametry



Tento výrobek splňuje ustanovení evropských směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

### Napájení

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

### Výkon

1400-1500 W

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**