

<p>Toto zboží prodává:  <b>HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE</b>  Immeuble Edison Paris Nord 2  33 Rue des Vanesses  BP 55288 VILLEPINTE  ROISSY CDG CEDEX- FRANCE</p>	<h1>Honeywell</h1> <p><b>INFORMATIVNÍ PŘÍBAL</b>  <b>KATEGORIE II: Střední rizika</b></p>	<p><b>N° 102</b></p> <p>TCH</p> <p>Verze 06</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI RIZIKŮM**  
**Mechanická**


<p><b>TOTO ZBOŽÍ BYLO VYVINUTO, ABY SPLŇovalo NORMY:</b></p>	<p>EN 420: 2010 : Ochranné rukavice Obecné požadavky.  EN 388 : 2003 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.</p>
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označení CE na této rukavici znamená, že splňuje základní požadavky evropské směrnice CEE 89/686 platné pro osobní ochranné prostředky (OOP): Neškodnost - Pohodlí - Zručnost - Pevnost

<p>Tento model OOP podléhá typové zkoušce dle EC, kterou provádí autorizovaná organizace:</p>	<p>CTC N° 0075- Parc Scientifique Tony Garnier  4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex- FRANCE</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na hřbetu každé rukavice se nachází některé z následujících značení:

Značka shody s evropskou směrnicí 89/686 (minimální výška 5 mm)

<p>Číslo položky zboží a velikost</p>		<p>ODKAZ NA UVEDENÉ NORMY</p>
<p>Logo EU + Zkratka</p>		<p><b>Mechanická odolnost:</b>  Odolnost proti oděru (Cykly)  Odolnost proti proříznutí při řezání (index)  Odolnost proti roztržení (Newtony)  Odolnost proti propíchnutí (Newtony)  0: Úroveň &lt;1  X: netestováno</p>
<p>Výsledky stupně ochrany</p>		

**MECHANICKÝ RISIKŮM EN 388 : 2003 :**

	Tabulky stupňů odolnosti				
	Zkouška	1	2	3	4
(a) Odolnost proti oděru (Cykly)	100	500	2000	8000	/
(b) Odolnost proti proříznutí při řezání (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Odolnost proti roztržení (Newtony)	10	25	50	75	/
(d) Odolnost proti propíchnutí (Newtony)	20	60	100	150	/

**NEPOUŽÍVEJTE:**  
V horkých prostředích, jejichž účinek je srovnatelný s teplotou vzduchu, která je vyšší nebo rovná 50°C.  
S infračerveným zářením otevřeného plamene a velkými kapkami tavených materiálů.  
V chladných prostředích, jejichž účinek je srovnatelný s působením teploty, která je nižší nebo rovná -5°C.  
Upozorňujeme uživatele na to, že rukavice s vysokou odolností nesmí být používány v případech, kdy hrozí nebezpečí uskřípnutí v pohybujících se strojích.  
V případě, kdy je rukavice potažená pouze na jedné části povrchu (na hřbetu nebo na dlani), stupně ochrany jsou zajištěné pouze na této části.  
Některé typy rukavic jsou určeny pro použití nevyžadující úplnou ochranu zápěstí (kratší délky, než jaké stanoví minimální požadavky normy EN 420).  
Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat, zda je výrobek čistý a v dobrém technickém stavu.  
Tento OOP chrání pouze proti rizikům uvedeným v tomto návodu a zajišťuje pouze uvedené stupně ochrany. Rizika, které nejsou uvedena v tomto návodu, nejsou krytá. Tento OOP neposkytuje žádnou ochranu zápěstních kostí.  
Analýza reziduálních rizik, která hrozí na daném pracovišti, a výběr vhodného OOP (nový nebo vyčištěný) spadá do odpovědnosti kompetence uživatele. (Směrnice 89/656/EHS).  
**JAKÁKOLIV ZMĚNA TOHOTO OOP MÁ ZA DŮSLEDEK POZBYTÍ ZÁRUKY ZA STUPNĚ OCHRANY.**

**ČIŠTĚNÍ:** Obráťte se na HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Divize rukavic nebo na autorizovaného prodejce. Po vyčištění již nemohou být zaručeny stupně ochrany.

**USKLADNĚNÍ:** Výrobek chraňte před: vlhkostí / světlem