



Žárovka, 24 V, 4 W

Typ SL4-L24
Catalog No. 171383
Alternate Catalog No. SL4-L24

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce příslušenství			Žárovky
Objímka			Ba15d
Životnost		h	3000
Výkon			4 W
Jmenovité pracovní napětí	U _e	V	24 V
Použitelný pro			SL4-L-...
Připojení na SmartWire-DT			ne

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Osvetlovací zařízení, přístroj / Osvetlovací svítidla / Kontrolní a signální žárovka (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
Lamp power		W	4 - 4
Lamp voltage		V	24 - 24
Luminous flux		lm	0
Socket			BA15d
Technology			Incandescent lamp
Lamp shape			Other
Halogen			No
Krypton			No
Xenon			No
Colour			None
Colour temperature		K	2800
Diameter		mm	0
Total length		mm	0
Suitable for torches			No
Suitable for pointer			Yes
Suitable for round flashing luminaire			Yes
Nominal current		mA	0
Average nominal lifespan		h	3000
Energy efficiency class			

