



Montážní úhelník, plastový, vertikální montáž

**Typ** SL7/4-FW  
**Catalog No.** 171446  
**Alternate Catalog No.** SL7/4-FW

**Dodavatelský program**

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce příslušenství			Montážní úhelník
Materiál			Plast
Druh montáže			Pro vertikální montáž
			Upevňovací šrouby k základnímu modulu jsou v rozsahu dodávky
Použitelný pro			SL4-PIB-100(250)(400) SL4-FMS... SL7-CB-100(250)(400) SL7-FMS...
Připojení na SmartWire-DT			ne

**Ověření návrhu podle ČSN EN 61439**

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

**Technická data podle ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, upevňovací úhelník (ec1@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Mounting method			Wall mounting
Colour			Black

**aprobace,**

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

## Rozměry

