



Montážní úhelník, kovový, včetně kabelové průchodky M20

Typ SL7/4-FW-T
Catalog No. 171455
Alternate Catalog No. SL7/4-FW-T

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce příslušenství			Montážní úhelník včetně kabelové průchodky M20
Materiál			Nerezová ocel (úhelník) Hliník (závitový adaptér)
Druh montáže			Pro vertikální montáž
			těsnění v rozsahu dodávky
Použitelný pro			SL4-PIB-T... SL7-CB-T...
Připojení na SmartWire-DT			ne

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wall bracket for signal tower (EC001153)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Prvek signalizačního sloupku, upevňovací úhelník (ec1@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Mounting method			Wall mounting
Colour			Other

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

