

**Nástroj k nalisování koncovek  
PZ 6 ROTO L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými  
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PZ 6 ROTO L
Objednací číslo	<a href="#">1444050000</a>
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118248593
Mnž.	1 ks

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	428 g	Čistá hmotnost	431,4 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje

Verze Mechanické, bez  
vyměnitelných vložek

### Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování	Průřez koncovek, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nástroj k nalisování koncovek  
PZ 6 ROTO L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití**