

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kabelový zástrčkový spoj, přímý, šroubovací blokování, M17, Počet pólů: 17, Druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, stíněná: ano, Průměr kabelu: 8 mm...10 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356273534

Technical data

Všeobecné

Poznámka	Pokyny pro objednávku Lisovací dutinkové kontakty Ø 0,6 mm objednejte zvlášť
Druh zajištění	šroubovací blokování
Směr postupu číslování kontaktní komory	standardní
Kódování	N
Druh kontaktní přípojky	Lisovaný spoj
Druh kontaktů	Zásuvka
Počet pólů	17
Průměr kontaktu výkonových kontaktů	0,6 mm
Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C	3,6 A
Provedené vedení	8 mm ... 10 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí	-20 °C ... 125 °C
Krytí	IP67

Materiál

Materiál pouzdra	Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn)
Materiál izolačního tělesa	PA 66
Materiál těsnění a o-kroužků	FPM

Údaje dle EN 61984:2001

Výška instalace maximální	3000 m
Jmenovité/provozní napětí výkonových kontaktů	60 V
Zatěžovací rázové napětí výkonových kontaktů	1,5 kV
Přepět'ová kategorie výkonových kontaktů	III

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Technical data

Údaje dle EN 61984:2001

Stupeň znečištění výkonových kontaktů	3
Přepět'ová kategorie signálových kontaktů	II
Stupeň znečištění signálových kontaktů	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

approvals

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	60 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized 	
--	--

accessories

Lisovací dutinkový kontakt

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Ochranný kryt

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

accessories

ST-Z0007 - 1607777



Montážní materiál

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050




Drawings

Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Diagram




Diagram



Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Výkres v měřítku



Kabelový zástrčkový spoj - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Schématický výkres

