

Kabelový zástrčkový spoj - CA-17S1N8A8007S - 1619512

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kabelový zástrčkový spoj, přímý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 17, Druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 6 mm ... 10 mm

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356823432

Technical data

Všeobecné

Směr postupu číslování kontaktní komory	standardní
Kódování	N
Druh kontaktní přípojky	Lisovaný spoj
Druh kontaktů	Zásuvka
Počet pólů	17
Průměr kontaktu výkonových kontaktů	1 mm
Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C	8 A

Okolní podmínky

Krytí	IP67
-------	------

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

Kabelový zástrčkový spoj - CA-17S1N8A8007S - 1619512

classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Drawings

Výkres v měřítku



Kabelový zástrčkový spoj - CA-17S1N8A8007S - 1619512

Schématický výkres

