

Teploměr a vlhkoměr Mobile Alerts MA10300 se sondou měření teploty

techno
LINE®

Obj. č.: 126 95 23



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru Mobile Alerts MA10300.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento senzor je určen pro použití v systému MOBILE-ALERTS a lze jej aplikovat pouze v tomto systému. Pro použití senzoru budete potřebovat bránu MOBILE ALERTS.

Nastavení senzoru

Otevřete schránku pro baterie na teplotním senzoru a vložte dovnitř 2 baterie velikosti AAA při zachování jejich správné polaritu.

Přidání senzoru

Otevřete aplikaci a zobrazí se hlavní stránka. Poklepejte na položku „Add new sensor“ (přidat nový senzor) a naskenujte QR kód, který najdete na zadní straně teplotního senzoru. Poté nastavte název senzoru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vřazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	2 x alkalické baterie AAA
Životnost baterií:	cca 2 roky
Rozsah měření teploty:	-39,9 °C až +59,9 °C
Přesnost:	1 °C
Rozsah měření vlhkosti:	20 – 99%
Přesnost:	3%
Interval měření:	7 minut
Dosah přenosu:	100 m (v otevřeném prostoru)
Délka kabelu:	1,5 m

Záruka

Na teploměr a vlhkoměr Mobile Alerts MA10300 s kabelovou sondou pro měření teploty poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2015