

## Akční kamera AC-5000W

**DENVER**

Obj. č. 127 44 92



### Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Denver.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis a ovládací prvky




1. Spoušť
2. Mikrofon
3. LCD displej
4. Objektiv
5. Tlačítko WLAN / indikátor stavu (červená kontrolka)
6. Zapnutí / volba režimu
7. Přijímač IR signálu



8. Vstup micro B USB
9. Vstup mini C HDMI
10. Slot pro Micro-SD kartu
11. Vstup pro připojení externího mikrofonu
12. Posuvné tlačítko pro uvolnění baterie
13. Signalizační kontrolka

### Popis displeje




1. Indikátor režimu
2. Režim záznamu
3. Indikátor připojení WLAN (zobrazí se po připojení k síti)
4. Micro-SD karta (zobrazí se po jejím načtení)
5. Spuštění:
- **HI** v režimu fotoaparátu rozlišení 8 Mpix 3264x2448 (interpolace), v režimu záznamu rozlišení 1920x1080, 30 FPS.
- **LO** v režimu fotoaparátu rozlišení 5 Mpix 2592x1920, v režimu záznamu 720 P 1280x720, 30 FPS.
- **HILO** je rozlišení pouze v režimu záznamu 720 P 1280x720, 60 FPS.
6. Vypnutí zvuku (zobrazí se pouze při vypnutém zvuku)
7. Číslo snímku (až 999)
8. Ukazatel času (hodiny a minuty)
9. Stav akumulátoru.

**Poznámka:** Symboly zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na nastavení kamery.

## Uvedení do provozu


### 1) V případě prvního uvedení do provozu:


Vložte Micro-SD kartu nebo SDHC kartu (není součástí dodávky), způsobem znázorněným na následujícím obrázku.




Pro provoz fotoaparátu je nezbytné použít Micro-SD kartu třídy 10. Před vložením / vyjmutím karty vždy kameru vypněte.

### 2) Zapnutí / vypnutí kamery

**Zapnutí** – stiskněte a přidržejte tlačítko  po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se zobrazí „ON“ a zazní uvítací melodie.








**Vypnutí** – znovu stiskněte a přidržejte tlačítko  po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se zobrazí „OFF“ a zazní krátký tón.


### 3) Po spuštění kamery





Po zapnutí je výchozího nastavení displeje kamery následující:



	<b>Režim kamerového záznamu</b>	Kamera je připravena pro pořízení videozáznamu
<b>HI</b>	<b>Video rozlišení</b>	FHD 1080p @ 30fps
<b>0:00</b>	<b>Čas záznamu</b>	Zobrazení hodiny a minuty
	<b>Micro-SD karta</b>	Micro-SD karta je vložena
	<b>Zobrazení stavu baterie (akumulátoru)</b>	Plná baterie
	<b>Vypnutí zvuku</b>	Tichý režim, zvuky jsou vypnuté
	<b>Symbol sítě WLAN</b>	Zobrazen po aktivaci sítě

## Provozní režimy



Kamera nabízí různé režimy pro pořizování videa / snímků. Stiskněte vícekrát tlačítko , čímž se provozní režimy zobrazí na displeji. Další režimy nabízejí jiné možnosti při pořizování snímků.

	<b>Video</b>	HI – FHD 1920 x 1080 30 FPS
		LO - 720 P 1280 x 720 30 FPS
		HILO - 720 P 1280 x 720 60 FPS
	<b>Foto</b>	HI – rozlišení 8 MPix 3264 x 2448
		LO – rozlišení 5 Mpix 2592 x 1920
	<b>Sériové foto</b>	Kamera pořídí 3 snímky v řadě (při použití příslušné aplikace)
	<b>Časovač (samospoušť)</b>	Nastavit lze vyhotovení snímku za 0, 2, 10 sekund


## Režim videozáznamu

Maximální délka záznamu videa je 29 minut. Znovu spuštění je nezbytné provést manuálně.

Zkontrolujte před pořizováním záznamu, zda se kamera nachází v režimu videozáznamu.




Pokud na displeji není zobrazen symbol , stiskněte tlačítko  dokud se tento symbol nezobrazí.

**Spuštění videozáznamu:** krátce stiskněte tlačítko . Symbol  a ukazatel času poté začnou na displeji blikat. Stejně tak bude po dobu záznamu blikat červená kontrolka.

**Ukončení záznamu:** krátce stiskněte . Symbol kamery, času záznamu a červená kontrolka přestanou blikat.

Záznam se automaticky ukončí a uloží také v případě, že dojde k zaplnění paměťové karty nebo v případě, že je slabá baterie. Záznam se také automaticky ukládá po uplynutí 29. minut nepřetržitého záznamu.

## Režim fotoaparátu

Přejděte do režimu fotoaparátu stisknutím tlačítka . Na displeji se poté zobrazí symbol režimu fotoaparátu . Snímek pořídíte stisknutím tlačítka , přitom zazní krátký zvuk a rozsvítí se červená kontrolka. Na displeji se zobrazuje aktuální počet vyhotovených snímků (až 999).

### Aktivace / deaktivace sítě WLAN


Síť WLAN je ve výchozím nastavení deaktivována. Chcete-li síť aktivovat, stiskněte tlačítko WLAN na boční straně fotoaparátu. V případě, že se kamera připojí k bezdrátové síti, zobrazí se na displeji symbol WLAN. (Pokud nedojde k připojení kamery k bezdrátové síti do 30. sekund, bude funkce sítě WLAN automaticky deaktivována).



## Akumulátor

### 1. Vložení akumulátoru.

Vložte lithiový akumulátor do fotoaparátu.



- přesuňte tlačítko pro uvolnění baterie do polohy otevřeno a odejměte kryt bateriového prostoru.
- vložte do prostoru pro baterii lithiový akumulátor. Polarita přitom musí být dodržena. Symboly polarity jsou uvedeny na akumulátoru a zároveň na okraji bateriového prostoru.
- nasadíte zpátky kryt bateriového prostoru a přesuňte tlačítko pro uvolnění baterie do polohy uzavřeno.

## Nabíjení akumulátoru

Kamera má vyměnitelný lithiový akumulátor. Vypněte kameru a připojte pomocí dodávaného USB kabelu do počítače.

**Během nabíjení, kontrolka svítí modře. Kontrolka zhasne ve chvíli, kdy je akumulátor plně nabit. Nabíjecí proces nebude spuštěn, pokud je kamera připojená do PC a přitom zapnutá.**

## Propojení kamery a Smartphone / tabletu

1. Stáhněte si aplikaci "SYMAGIX" z Apple Appstore® nebo Google Play.
2. Stiskněte tlačítko WLAN. Po připojení do bezdrátové sítě se rozsvítí červená kontrolka.
3. Na Smartphone nebo tabletu naleznete připojenou kameru jako "DENVER AC-5000W". Pro připojení zadejte heslo "1234567890".
4. Po úspěšném připojení kamery do aplikace je možné kameru používat běžným způsobem.



Uvnitř zařízení se nachází lithiový akumulátor. Akumulátor nikdy neotvírejte, nevystavujte vlhkosti, extrémním teplotám a dopadům přímých slunečních paprsků! Pro nabíjení používejte výhradně dodávaný síťový adaptér.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/2/2015