

## DATOVÝ LIST - FL4-D



Příruba, průvleková mechohá pryž, IP54, VxŠxH=116x329x23mm



Typ  
Catalog No. FL4-D  
044879

### Dodavatelský program

|                                        |  |    |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |    |                                                                                                                                                                                |
| Product range                          |  |    | xEnergy Safety Ci                                                                                                                                                              |
| Základní funkce                        |  |    | Základní skříňky                                                                                                                                                               |
| Funkce produktu                        |  |    | Příslušenství pro základní sestavu                                                                                                                                             |
| Příslušenství                          |  |    | S gumovými propichovacími průchodkami IP54                                                                                                                                     |
| Samostatný přístroj/kompletní přístroj |  |    | Stavebnicový systém                                                                                                                                                            |
| stupeň krytí                           |  |    | stupeň krytí IP54                                                                                                                                                              |
| For use with enclosure dimensions      |  |    | 375 mm                                                                                                                                                                         |
| Použitelné pro                         |  |    | NY, NYM 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 5 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>NY, NYM 4 x 4 mm <sup>2</sup> - 5 x 10 mm <sup>2</sup><br>NY, NYM 4 x 10 mm <sup>2</sup> - 4 x 50 mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr vedení                   |  | mm | 42 x 10 - 13<br>4 x 15 - 19<br>2 x 20 - 30                                                                                                                                     |

### Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|
| Distribution boards (EG000023) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (EC000211)                                                                                                                                  |  |    |                   |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Malé instalací rozbočovací / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ec@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007]) |  |    |                   |
| Model                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | Cable screw gland |
| Type                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | Straight          |
| Width                                                                                                                                                                                                                                      |  | mm | 375               |
| Height                                                                                                                                                                                                                                     |  | mm | 120               |
| Depth                                                                                                                                                                                                                                      |  | mm | 23                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | Plastic           |
| Surface protection                                                                                                                                                                                                                         |  |    | Untreated         |
| Degree of protection (NEMA)                                                                                                                                                                                                                |  |    | Other             |
| Pre-stamping                                                                                                                                                                                                                               |  |    | Yes               |
| Number of connector holes                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 0                 |
| Thread type                                                                                                                                                                                                                                |  |    | None              |
| Suitable for nominal thread metric/PG                                                                                                                                                                                                      |  |    | 0 - 0             |

### Rozměry



