

DATOVÝ LIST - FL4-X



Příruba, uzavřená, VxŠxH=116x329x23mm



Typ
Catalog No. FL4-X
024355

Dodavatelský program

Product range			xEnergy Safety Ci
Základní funkce			Základní skříňky
Funkce produktu			Příslušenství pro základní sestavu
Příslušenství			Příruby
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Stavebnicový systém
Popis			Zapěnění, pevné těsnění Rychlá montáž díky klínovému spoji (je součástí dodávky)
For use with enclosure dimensions			375 mm
Vstup pro kabel			libovolné otvory

Technická data podle ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (EC000211)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Malé instalací rozbočovací / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ec@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Model			Blind
Type			Straight
Width		mm	329
Height		mm	116
Depth		mm	23
Material			Plastic
Surface protection			Untreated
Degree of protection (NEMA)			Other
Pre-stamping			No
Number of connector holes			0
Thread type			None
Suitable for nominal thread metric/PG			16 - 50

Rozměry

