

**PZ 10 HEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PZ 10 HEX
Objednací číslo	<a href="#">1445070000</a>
Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
GTIN (EAN)	4050118250312
Mnž.	1 ks

## PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	195 mm	Šířka (v palcích)	7,677 inch
Váha	600 g	Čistá hmotnost	608 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování	Průřez koncovek, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, max.	10 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace


ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-10	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Technické údaje [STEP](#)

**PZ 10 HEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití****Příklad použití****Příklad použití**