

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-D9-FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-D9-FF
Objednací číslo	<a href="#">1450840000</a>
Verze	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Konektor samice / samice
GTIN (EAN)	4050118255737
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FCI-D9-FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Délka	30,8 mm	Délka (v palcích)	1,213 inch
Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	17,6 mm	Výška (v palcích)	0,693 inch
Čistá hmotnost	12 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	105 °C	Provozní teplota, min.	-55 °C
Provozní teplota	-55 °C... 105 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Obecné údaje**

Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů
--------------	------	------------	-------------------------------

**Elektrické vlastnosti**

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1 kV <sub>ef</sub> / 1 min.	Izolační síla	1000 MΩ at 500 V DC
Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ		

**Standardy**

Č. osvědčení (GERMILLOYD) 13866-15 Č. osvědčení (UR) E497345

**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9,1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL\\_FrontCom](#)

Technické údaje [EPLAN](#)

Technické údaje [STEP](#)


Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

Datum vytvoření 17. července 2019 11:54:34 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FCI-D9-FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**