

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-D25-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-D25-FF
Objednací číslo	1450880000
Verze	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 25 pólů, Konektor samice / samice
GTIN (EAN)	4050118255645
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-D25-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	53,1 mm	Délka (v palcích)	2,091 inch
Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	17,6 mm	Výška (v palcích)	0,693 inch
Čistá hmotnost	15 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	105 °C	Provozní teplota, min.	-55 °C
Provozní teplota	-55 °C... 105 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka, signál, D-Sub, 25 pólů
--------------	------	------------	--------------------------------

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1 kV _{ef} / 1 min.	Izolační síla	1000 MΩ at 500 V DC
Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ		

Standardy

Č. osvědčení (GERMILLOYD) 13866-15 Č. osvědčení (UR) E92202

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9,1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL_FrontCom](#)

Technické údaje [EPLAN](#)

Technické údaje [STEP](#)


Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Datum vytvoření 17. července 2019 11:54:41 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-D25-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**