


Další kamera Bullet pro Security Kit PRO FullHD FullHD 1080P TX-50 a TX-51 Surveillance kamera pro vnitřní i venkovní použití



- Rozlišení videa: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 2,4 Megapixelů
- Podpora HDCVI HD videa
- Vzdálenost přenosu až 300m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro přenos bez ztráty dat
- Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
- Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního světla i v noci
- Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku, regulace zesílení
- Poskytuje čistý a jasný obraz
- Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 15m
- Třída krytí IP66 (prach a chráněné vody)

Technické údaje:

- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. osvětlení: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
- Elektronická uzávěrka: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanálový video výstup BNC HDCVI s velkým rozlišením & video výstup CVBS standardní definition rozlišení
- BLC (podsvícení ovládní): automatický
- Redukce šumu 2D/3D
- Brava nebo Černá/Bílá: volitelné
- Horizontální úhel pohledu: 105.5° ~ 32.9°
- Ohnisková vzdálenost: 2,7 ~ 12,0mm / automatický zoom
- Pevná clony pro jas
- IR světlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
- Napájení: DC 12V ± 10%
- Spotřeba energie: 7,44W max. (Vstup 12V/0.62A) IR max. 15m
- Teplotura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalace vnitřní a venkovní: montáž na stěnu
- Hmotnost / Rozměry: 550 g / (D) 21,3 x (Š) 8,0 x (V) 7,2 cm

Obsah balení:

- Bullet kamery pro Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 a TX-51
- 1x BNC 18,3m video kabel
- 3x šrouby a 3x hmoždinky
- Návod k obsluze

EAN kód:

4260358121338

Číslo položky 4566

