

Pouzdro - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kryt podstavce B6, s podélnou západkou, Materiál: Polyamid, Kabelové vývody: 2, boční, Výška: 74 mm, Kabelové šroubení: bez, Objímky: ne, 2x M32, Standard

PPopis produktu

Otvor šroubení je zavřený, je možné ho ale otevřít pomocí šroubováku

Vaše výhody

- ☒ Nižší náklady jako kovové provedení
- ☒ Nízká hmotnost
- ☒ Menší nebezpečí kondenzace
- ☒ Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- ☒ Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- ☒ absolutně odolný vůči korozi
- ☒ bezhalogenový plast
- ☒ Rázová zkouška podle IK 08
- ☒ Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356776851

Technické údaje

Rozměry

Výška	74 mm
Šířka	57 mm
Délka	84 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B6, BB10, DD24, M
Konstrukční velikost	B6

Pouzdro - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Technické údaje

Všeobecné

Druh pouzdra	Kryt podstavce
Barva	černá
druh zajištění	s podélnou západkou
Počet kabelových vývodů	2
Kabelový vývod	boční
Šroubení	bez
Druh šroubení	2x M32
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	jeden z obou otvorů pro šroubení je uzavřen ochranným krytem, ale lze ho otevřít šroubovákem.

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Aprobace

Pouzdro - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC s

GL s

Příslušenství

Plné šroubení

HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Těsnění

HC-B06-SP-RBK - 1407706



Třmen pouzdra

HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Pouzdro - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Příslušenství

Ochranný kryt

HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



Ucpávkový šroub

HC-K-BS-M32-BK - 1410754



Příslušenství

REDUC-K-KV-M32/M25 BK - 1410712



REDUC-K-KV-M32/M20 BK - 1410725



Výkresy

Pouzdro - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1407623

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>