

Pouzdro - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Montážní kryt HEAVYCON z plastu, B10, s příčným zámkem, výška 30,5 mm, s plochým těsněním

Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356776967

Technické údaje

Rozměry

Výška	30,5 mm
Šířka	53 mm
Délka	93,5 mm
Délka montážní otvor	65 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
----------	---

Pouzdro - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Technické údaje

Všeobecné

Konstrukční velikost	B10
Druh pouzdra	Montážní kryt
Barva	černá
druh zajištění	s příčným zámekem
Utahovací moment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Upevňovací šrouby montážního krytu)
Šroubení	bez
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	Nikoli pro adaptér svorek řady D
Pokyn pro montáž	Není pro desky adaptéru HC-B 24-ADP-B.....

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Aprobace

Pouzdro - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Aprobace

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Těsnění

HC-B10-SG-RBK - 1407703



HC-B10-SP-RBK - 1407707



Třmen pouzdra

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439



Pouzdro - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634

Výkresy

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>