

## Pouzdro - HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - 1407635

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Montážní kryt HEAVYCON B10 z plastu, pro příčný zámek, výška 30,5 mm, s plochým těsněním, s ochranným krytem

### Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356776974

### Technické údaje

#### Rozměry

Výška	30,5 mm
Šířka	53 mm
Délka	93,5 mm
Délka montážní otvor	65 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

#### Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66 (v zasunutém stavu)
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

#### Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
----------	---

## Pouzdro - HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - 1407635

### Technické údaje

#### Všeobecné

Konstrukční velikost	B10
Druh pouzdra	Montážní kryt
Barva	černá
druh zajištění	pro příčný zámek
Utahovací moment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Upevňovací šrouby montážního krytu)
Šroubení	bez
Ochranný kryt	ano
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál ochranného krytu	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	Nikoli pro adaptér svorek řady D
Pokyn pro montáž	Není pro desky adaptéru HC-B 24-ADP-B.....

#### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## Pouzdro - HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - 1407635

### Aprobace

---

GL / EAC /

---

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

### Příslušenství

#### Těsnění

HC-B10-SG-RBK - 1407703



HC-B10-SP-RBK - 1407707



#### Ochranný kryt

HC-B10-BC-HI-PLBK - 1407693



#### Značení přístrojů

# Pouzdro - HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - 1407635

## Příslušenství

US-EMP (20X9) - 0829439



## Výkresy

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>