

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407663

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Kryt podstavce B24, s podélnou západkou, Materiál: Polyamid, Kabelové vývody: 2, boční, Výška: 84 mm, Kabelové šroubení: bez, Objímky: ne, 2x M40, Standard

PPopis produktu

Otvor šroubení je zavřený, je možné ho ale otevřít pomocí šroubováku

Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777261

Technické údaje

Rozměry

Výška	84 mm
Šířka	57 mm
Délka	144 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	NEMA 250
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407663

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Konstrukční velikost	B24
Druh pouzdra	Kryt podstavce
Barva	černá
druh zajištění	s podélnou západkou
Počet kabelových vývodů	2
Kabelový vývod	boční
Šroubení	bez
Druh šroubení	2x M40
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	jeden z obou otvorů pro šroubení je uzavřen ochranným krytem, ale lze ho otevřít šroubovákem.

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407663

Aprobace

GL / EAC /

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Plné šroubení

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Těsnění

HC-B24-SP-RBK - 1407709



Třmen pouzdra

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407663

Příslušenství

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



Ucpávkový šroub

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Ochranný kryt

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Redukční adaptér

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439



Pouzdro - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407663

Příslušenství

Příslušenství

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>