

Pouzdro - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Montážní kryt HEAVYCON B24 z plastu, pro příčný zámek, výška 30,5 mm, s plochým těsněním, s ochranným krytem

Vaše výhody

- ☒ Nižší náklady jako kovové provedení
- ☒ Nízká hmotnost
- ☒ Menší nebezpečí kondenzace
- ☒ Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- ☒ Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- ☒ absolutně odolný vůči korozi
- ☒ bezhalogenový plast
- ☒ Rázová zkouška podle IK 08
- ☒ Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777254

Technické údaje

Rozměry

Výška	30,5 mm
Šířka	53 mm
Délka	140,5 mm
Délka montážní otvor	113 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66 (v zasunutém stavu)
Krytí pouzdra (IP)	IP54 (S uzavřeným ochranným krytem)
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	NEMA 250
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Pouzdro - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Konstrukční velikost	B24
Druh pouzdra	Montážní kryt
Barva	černá
druh zajištění	pro příčný zámek
Utahovací moment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Upevňovací šrouby montážního krytu)
Šroubení	bez
Ochranný kryt	ano
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál ochranného krytu	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	Nikoli pro adaptér svorek řady D
Pokyn pro montáž	Není pro desky adaptéru HC-B 24-ADP-B.....

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Pouzdro - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Aprobace

GL / EAC /

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Těsnění

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



Ochranný kryt

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Značení přístrojů

Pouzdro - HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - 1407662

Příslušenství

US-EMP (20X9) - 0829439



Výkresy

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>