

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Kryt podstavce B24, pro příčný zámek, Materiál: Polyamid, Materiál ochranného krytu: Polyamid, Kabelové vývody: 2, boční, Výška: 84 mm, Kabelové šroubení: bez, Objímky: ne, 2x M40, Ochranný kryt: ano, Standard

PPopis produktu

Otvor šroubení je zavřený, je možné ho ale otevřít pomocí šroubováku

Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777292

Technické údaje

Rozměry

Výška	84 mm
Šířka	57 mm
Délka	144 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66 (v zasunutém stavu)
Krytí pouzdra (IP)	IP54 (S uzavřeným ochranným krytem)
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	NEMA 250
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Konstrukční velikost	B24
Druh pouzdra	Kryt podstavce
Barva	černá
druh zajištění	pro příčný zámek
Počet kabelových vývodů	2
Kabelový vývod	boční
Šroubení	bez
Druh šroubení	2x M40
Ochranný kryt	ano
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál těsnění	NBR
Materiál ochranného krytu	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	jeden z obou otvorů pro šroubení je uzavřen ochranným krytem, ale lze ho otevřít šroubovákem.

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Aprobace

GL / EAC /

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Plné šroubení

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Těsnění

HC-B24-SP-RBK - 1407709



Ochranný kryt

Pouzdro - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Příslušenství

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Ucpávkový šroub

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Redukční adaptér

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439



Příslušenství

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Pouzdro - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK - 1407666

Příslušenství

Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>