

## Pouzdro - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Montážní kryt HEAVYCON EVO z plastu, B24, s podélným zámkem, výška 30,5 mm, s plochým těsněním

### Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777223

### Technické údaje

#### Rozměry

Výška	30,5 mm
Šířka	53 mm
Délka	140,5 mm
Délka montážní otvor	113 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

#### Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

#### Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
----------	---

## Pouzdro - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

### Technické údaje

#### Všeobecné

<b>Konstrukční velikost</b>	B24
<b>Druh pouzdra</b>	Montážní kryt
<b>Barva</b>	černá
<b>druh zajištění</b>	s podélnou západkou
<b>Utahovací moment</b>	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Upevňovací šrouby montážního krytu)
<b>Šroubení</b>	bez
<b>Materiál pouzdra</b>	Polyamid
<b>Materiál zajištění</b>	Polyamid
<b>Třída hořlavosti podle UL 94</b>	V0
<b>Pokyn pro montáž</b>	Nikoli pro adaptér svorek řady D
<b>Pokyn pro montáž</b>	Není pro desky adaptéru HC-B 24-ADP-B.....

#### Normy a určování

<b>Třída hořlavosti podle UL 94</b>	V0
-------------------------------------	----

### Klasifikace

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27440202

#### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261502
<b>UNSPSC 11</b>	31261502
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261502
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261502

### Aprobace

---

GL / EAC /

---

## Pouzdro - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Aprobace

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

**Těsnění**

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



**Třmen pouzdra**

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



**Značení přístrojů**

US-EMP (20X9) - 0829439



## Pouzdro - HC-EVO-B24-BWS-PLRBK - 1407659

Příslušenství

Ochranný kryt

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



### Výkresy

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>