Pouzdro - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Montážní kryt HEAVYCON z plastového pouzdra, B24, s podélným zámkem, výška 30,5 mm, s plochým těsněním, s ochranným krytem

Vaše výhody

- Nižší náklady jako kovové provedení
- Nízká hmotnost
- Menší nebezpečí kondenzace
- Oba plechy PE kontaktních vložek jsou spojeny kovovým rámem integrovaným v pouzdru konektoru
- Kovové inlaye zaručují předběžný kontakt PE u šikmého kolíku
- absolutně odolný vůči korozi
- bezhalogenový plast
- Rázová zkouška podle IK 08
- Popisovací štítek lze připevnit

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356777230

Technické údaje

Rozměry

Výška	30,5 mm
Šířka	53 mm
Délka	140,5 mm
Délka montážní otvor	113 mm
Šířka montážní otvor	35 mm

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP)	IP66 (v zasunutém stavu)
Krytí pouzdra (IP)	IP54 (S uzavřeným ochranným krytem)
Krytí pouzdra (NEMA)	4 (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	4X (NEMA 250)
Krytí pouzdra (NEMA)	12 (NEMA 250)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Všeobecné

Pouzdro - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Konstrukční velikost	B24
Druh pouzdra	Montážní kryt
Barva	černá
druh zajištění	s podélnou západkou
Utahovací moment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Upevňovací šrouby montážního krytu)
Šroubení	bez
Ochranný kryt	ano
Materiál pouzdra	Polyamid
Materiál zajištění	Polyamid
Materiál ochranného krytu	Polyamid
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Pokyn pro montáž	Nikoli pro adaptér svorek řady D
Pokyn pro montáž	Není pro desky adaptéru HC-B 24-ADP-B.....

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Pouzdro - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660

Aprobace

GL / EAC /

Podrobnosti schválení

GL s

EAC s

Příslušenství

Těsnění

HC-B24-SP-RBK - 1407709



HC-B24-SG-RBK - 1407705



Třmen pouzdra

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



Ochranný kryt

Pouzdro - HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK - 1407660

Příslušenství

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Značení přístrojů

US-EMP (20X9) - 0829439



Výkresy

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com