

ESG ESG 15/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Typ | ESG 15/10 MC NE WS |
| Objednávací číslo | 2047360000 |
| Verze | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118411171 |
| Mnž. | 160 ks |
| kompatibilní tiskárna | 1324380000 |

ESG
ESG 15/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 15 mm | Šířka (v palcích) | 0,591 inch |
| Výška | 10 mm | Výška (v palcích) | 0,394 inch |
| Hloubka | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Čistá hmotnost | 0,46 g | | |

Obecné údaje

| | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Aplikace/výrobce | Siemens ET 200SP | Barevný | Bílá |
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Materiál | PA 66 | Rozsah provozní teploty | -40... 100 °C |
| Šířka | 15 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9,1 | 27-40-06-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Technické údaje | EPLAN |
|-----------------|-----------------------|

Datový list

**ESG
ESG 15/10 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

