

TM-I
TM-I 30 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Spolehlivost procesu: TM-I**

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Vkládací štítky MultiMark TM-I není možné použít v kombinaci s pouzdem CLI T. Pracujeme na optimalizaci použitelnosti průhledných pouzder typu CLI T. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM-I 30 MM GE
Objednací číslo	2005700000
Verze	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390339
Mnž.	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

TM-I TM-I 30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	0,18 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyester
Počet na roli	2 000	Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C
Šířka	4 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

TM-I TM-I 30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

