

**THM  
EL 27 MM WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Délku pro jakoukoliv šířku lze přesně nakonfigurovat pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednávací údaje**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | EL 27 MM WS 30M                                       |
| Objednávací číslo     | <a href="#">2006630000</a>                            |
| Verze                 | THM, Značky na přístroje, 27, Bílá                    |
| GTIN (EAN)            | 4050118391374                                         |
| Mnž.                  | 1 ks                                                  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a> |

## THM EL 27 MM WS 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |           |                     |              |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| Délka          | 30 000 mm | Délka (v palcích)   | 1 181,1 inch |
| Výška          | 27 mm     | Výška (v palcích)   | 1,063 inch   |
| Hloubka        | 0,1 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,004 inch   |
| Čistá hmotnost | 229 g     |                     |              |

### Obecné údaje

|                        |                    |                              |                                    |
|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Barevný                | Bílá               | Délka                        | 30 000 mm                          |
| Halogen                | Ne                 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                                |
| Lepidlo                | Akrylátové lepidlo | Materiál                     | Polyester                          |
| Počet na roli          | 1                  | Rozsah provozní teploty      | -40...120 °C                       |
| Schválení podle UL 969 | Ano                | Verze                        | bez obsahu halogenů,<br>Samolepicí |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

**THM**  
**EL 27 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

