

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-PWB-AU-10A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A
Objednací číslo	1546590000
Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 45,38 g

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-5 °C...50 °C	Skladovací teplota	-10 °C...70 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ I	Stupeň krytí	IP20
Typ vložky	Vložka Power velká		

Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	240 V
Jmenovitý proud	10 A		

Upnutelné vodiče

Délka odizolování	9 mm	Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	1.5 ... 4 mm ²
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	1.5 ... 4 mm ²
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevný	1.5 ... 4 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení		

Standardy

Č. osvědčení (GERMLLOYD) 13866-15

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-PWB-AU-10A**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GL_FrontCom
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCI-PWB-AU-10A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**