

**Řada A
AEP 3C 1.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEP 3C 1.5 BL
Objednací číslo	1552630000
Verze	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118359800
Mnž.	50 ks

Řada A AEP 3C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	2,1 mm	Šířka (v palcích)	0,083 inch
Výška	59,61 mm	Výška (v palcích)	2,347 inch
Hloubka	26,3 mm	Hloubka (v palcích)	1,035 inch
Čistá hmotnost	1,75 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Bočnice
-------	---------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Příchytka	Ano	S připínacími kolíky	Ano
-----------	-----	----------------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 9,1	27-14-11-33		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks