

**Řada A
AEB 35 SC/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SC/1
Objednací číslo	1991920000
Verze	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118376722
Mnž.	50 ks

Řada A AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2,283 inch
Hloubka	36 mm	Hloubka (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	13,32 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (montážní šroub)	1...1.2 Nm
Lišta	TS 35		

Údaje materiálu

Materiál	WEMID GF 30	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Nosná lišta	Otevřené strany	zařeno
Příchytka	Ne	S připínacími kolíky	Ne
Typ montáže	Přišroubováno	Vzájemné blokování	k upevnění šroubem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9,1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Specifikací zakázky	Klippon® Connect 1991920000 EN Klippon® Connect 1991920000 DE
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks